

Paralēlais komplekts EAMM-U-86-S62-87A-177

Daļas numurs: 1217373

★ Pamatproduktu klāsts

Piemērots elektriskajām piedziņām.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	86
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārnēsūmkārības attiecība	1:1
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	175 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,25 Nm
Pārnēsamais moments	9,5 Nm
Produkta svars	3.330 g
Interfeisa kods, aktuators	S62
Interfeisa kods, Motora In	87A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS