

Elektromagnēta magnētiskā spole MSN1G-24DC-OD

Daļas numurs: 123060

FESTO

Priekš DC sprieguma, bez spraudņa ligzdas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Min. satveršanas laiks	10 ms
Noslodzes cikls	100 %
Tinuma raksturlielumu dati	24 V DC: 2,5 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	-15 % / +10 %
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 50 °C
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkta svars	80 g
Elektriskais savienojums	3-kontaktu Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 Pēc DIN EN 175301-803
Montāžas tips	Iespilēts ar noturošo skavu ar piederumiem
Korpusa materiāls	PA
Elektriskā kontakta materiāls	Tērauds
Tinuma materiāls	Varš