


Elektromagnēta magnētiskā spole MSN1W-110AC-OD

Daļas numurs: 123061

FESTO

Priekš AC sprieguma, bez spraudņa līgšanas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Min. satveršanas laiks	10 ms
Noslodzes cikls	100 %
Spēka faktors $\cos\{\phi\}$	0,7
Tīnuma raksturlielumu dati	110 V AC: 50 Hz, ieslēgšanās jauda 7,5 VA, noturošā jauda 5 VA 110 V AC: 60 Hz, ieslēgšanās jauda 5 VA, noturošā jauda 3,7 VA 120 V AC: 60 Hz, ieslēgšanās jauda 5 VA, noturošā jauda 3,7 VA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	bei 50Hz $\pm 10\%$ bei 60Hz $-10...+20\%$
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Vidējā temperatūra	$-10 \dots 50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	$-10 \dots 50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Produkta svars	80 g
Elektriskais savienojums	3-kontaktu Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 Pēc DIN EN 175301-803
Montāžas tips	iespīlēts ar noturošo skavu ar piederumiem
Korpusa materiāls	PA
Elektriskā kontakta materiāls	Tērauds
Tīnuma materiāls	Varš