


# Sakabe

## EAMC-30-32-6-14

Daļas numurs: 1233256

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	6 mm
Turētāja diametrs 2	14 mm
Izmērs	30
Nominālais garums	32 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	5,87 kgmm <sup>2</sup>
Pārneseamais moments	6,5 Nm
Produkta svars	48 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS