



Pneimatiskais vārsts

J-5/2-3/4-D-4

Daļas numurs: 12462

FESTO

Ar montāžas skrūvēm, bez apakšējās pamatnes



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Vārsta funkcija | 5/2 bistabils |
| Iedarbināšanas tips | pneimatisks |
| Platums | 76 mm |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 6.000 l/min |
| Darbošanās spiediens | -0,9 ... 16 bar |
| Konstrukcijas struktūra | Virzuļa slīdceļš |
| Nominālais izmērs | 18 mm |
| Tiklojuma izmērs | 82 mm |
| Izplūdes gaisa funkcija | droselējams |
| Blīvēšanas princips | mīksts |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Atbilst standartam | ISO 5599-1 |
| Rokas vadība | Nav |
| ISO kods | 401 |
| Vadības gaiss | tiešais |
| Plūsmas virziens | reversējams |
| Overlap | Positive overlap |
| Vadības spiediens | 2 ... 16 bar |
| Komutācijas reversēšanas laiks | 20 ms |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Skaņas spiediena līmenis | 85 dB(A) |
| Vadības paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 1.800 g |
| Montāžas tips | uz savienošanas plāksnes Ar caurejošo urbumu un skrūvi |
| Vadības gaisa pieslēgvietā 12 | Savienojuma plāksnes izmērs 4 saskaņā ar ISO 5599-1 |
| Vadības gaisa pieslēgvietā 14 | Savienojuma plāksnes izmērs 4 saskaņā ar ISO 5599-1 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Savienojuma plāksnes izmērs 4 saskaņā ar ISO 5599-1 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | Savienojuma plāksnes izmērs 4 saskaņā ar ISO 5599-1 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | Savienojuma plāksnes izmērs 4 saskaņā ar ISO 5599-1 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | Savienojuma plāksnes izmērs 4 saskaņā ar ISO 5599-1 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | Savienojuma plāksnes izmērs 4 saskaņā ar ISO 5599-1 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Korpusa materiāls | Alumīnijs |