



# PE pārveidotājs VPE-1/8

Daļas numurs: 12592

FESTO

Vakuuma signāla pārveidošanai elektriskajā signālā, ar apakšējo pamatni 1n



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	CCC
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Izmērītais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērīšanas metode	Pneim./elektr. spiediena pārveidotājs
Spiediena mērīšanas diapazons	-1 ... 0 bar
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Ieslēgšanas punkts	-0,25 bar
Izslēgšanas punkts	≤ 0,1 bar
Max. komutācijas frekvence	1 Hz
Minimālā slodzes strāva	100 mA
Darbības sprieguma diapazons AC	12 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 250 V
Elektriskais savienojums	Saskrūvēts terminālis
Kabeļa garums	1 m
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiālu informācija, korpuss	PET POM Tērauds
Materiālu informācija, slēdža kontakts	sudraba
Materiālu informācija, elektriskais savienojums	Misiņš
Membrānu materiālu informācija	CR
Aizsardzības klase	IP00, IP20 ar aizsargvāku