


Piesūcekņa kauss VAS-8-M5-S

Daļas numurs: 12612

FESTO

Nipelveida stiprinājumi 3 mm plastikas caurulēm, garenisks savienojums.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	2 mm
piesūcekņa kausa diametrs	8 mm
Efektīvais piesūkšanas diametrs	5,5 mm
Savienojuma pozīcija	At the side
Konstrukcijas struktūra	Vakuuma savienojums sānos apaļš, standarta
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Atraušanas spēks pie 70% vakuuma	1,6 N
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	1,6 N
Montāžas vītne	M5
piesūcekņa kausa stiprinājums	M5
Vakuuma savienojums	PK-3
Krāsa	caurspīdīgs
Balsta cietība	60 +/- 5
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiālu informācija	TPE-U(PU)