


Adaptera plāksne VABA-S6-7-S2-3-P-B-G1

Daļas numurs: 1302090

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2026. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	60 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits	26
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	2.600 g
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Skrūvju materiāls	Tērauds galvanizēts