

Iespiežamais savienojums

QSM-B-M3-4-I-20

Daļas numurs: 130909

Produkts tiks atcelts

FESTO

Ārējā vītne ar iekšējo sešstūra ligzdu.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Nominālais izmērs	1,5 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	20
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Max. pievilkšanas moments	0,7 Nm
Produkta svars	2,2 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne M3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	priekš cauruļvada, 4 mm ārējais diametrs
Atbrīvošanas gredzena krāsa	zils
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpus	Misiņš Niķeļa pārklājums
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM
Cauruļu blīvējumu materiālu informācija	NBR
Cauruļu iesplēšanas segmenta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais