


# Iespiežamais T- veida savienotājs QST-B-16-10

Daļas numurs: 132148

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums  |
|---|--|
| Izmērs  | Standarta  |
| Nominālais izmērs                                   | 10,7 mm  |
| Montāžas pozīcija                                   | Jebkurš  |
| Iepakojuma izmērs                                   | 10   |
| Konstrukcijas struktūra                             | Spied/pavelc princips                              |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā         | -0,95 ... 10 bar                                   |
| Darbošanās paņēmieni                                | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:--] |
| Piezīme par darba un vadības vidi                   | Eļļotāja darbība iespējama                         |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC               | 1  |
| Apkārtējās vides temperatūra                        | -10 ... 60 °C                                      |
| Autorizācija  | Germanischer Lloyd                                 |
| Produkta svars                                      | 43,5 g   |
| Izeju skaits  | 2  |
| Piegādes līniju skaits                              | 1  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1           | Priekš caurules ar 16 mm ārējo diametru            |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2           | Priekš cauruļvada, 16 mm ārējais diametrs          |
| Atbrīvošanas gredzena krāsa                         | zils   |
| Materiālu piezīme                                   | Atbilst RoHS                                       |
| Materiālu informācija, korpuss                      | PBT  |
| Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija         | POM  |
| Cauruļu blīvējumu materiālu informācija             | NBR  |
| Cauruļu iespiļēšanas segmenta materiālu informācija | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais           |