

Iespiežamais/ vītņotais L-veida savienojums NPQP-LQ-R12-Q12-FD

Daļas numurs: 133070

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	6,9 mm
Konstrukcija	L-shape, additional push-in connector, lengthwise
Iepakojuma izmērs	1
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	28 g
Montāžas tips	External hex A/F 22
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne R1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 12 mm ārējo diametru
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PP
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais