


Bremzēšanas izturīgs CACR-KL2-67-W1800

Daļas numurs: 1336617

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	600
Montāžas pozīcija	Brīva konvekcija vertikāle
Pulse energy, braking resistor at 380 V	10.800 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	10.800 Ws
Veiktspēja pie 35% slodzes cikla un 20°C	1.800 W
Nominālā kapacitāte, caursišanas pretestība	720 W
Rated output, braking resistor at 380 V	720 W
Rated output, braking resistor at 780 V	720 W
Pretestības vērtība	67 Ohm
Autorizācija	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	4.000 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar piederumiem Izvēles
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS