


Daudzcauruļu savienotājs KM-22-B

Daļas numurs: 13694

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	4 mm
Iepakojuma izmērs	1
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure	-13,775 ... 116 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. savienojumu skaits	22
Pneimatiskais savienojums	Priekš caurules ar 3 mm ārējo diametru Priekš caurules ar 4 mm ārējo diametru Priekš caurules ar 6 mm ārējo diametru
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS