

Sakabe

EAMD-67-51-32-32X32-U

Daļas numurs: 1379269

FESTO

piezīmes komponente, rotācijas kustības radīšanai izmantojot servomotoru vai soļu dzinēju.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	32 mm
Turētāja diametrs 2	32 mm
Izmērs	67
Nominālais garums	51 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	374 kgmm ²
Pārneseamais moments	192 Nm
Produkta svars	717 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS