


Pilnīgs piesūcekņa kauss VASB-8-M5-SI-B

Daļas numurs: 1394696

FESTO

Sealing ring is included in the scope of delivery.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa kausa augstuma kompensators	3,3 mm
Nominālais izmērs	2 mm
piesūcekņa kausa diametrs	8 mm
piesūcekņa kausa tilpums	0,163 cm ³
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piesūcekņa kausa forma	Apaļš, plēšveida 1,5 ieloki
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 200 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	2,6 N
Produkta svars	4 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	M5
Krāsa	caurspīdīgs
Balsta cietība	60 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	VMQ (silikons)