



# Pilnīgs piesūcekņa kauss VASB-15-1/8-PUR-B

Daļas numurs: 1395671

★ Pamatproduktu klāsts

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa kausa augstuma kompensators	5,6 mm
Nominālais izmērs	3 mm
piesūcekņa kausa diametrs	15 mm
piesūcekņa kausa tilpums	0,83 cm <sup>3</sup>
Efektīvais piesūkšanas diametrs	12,4 mm
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piesūcekņa kausa forma	Apaļš, plēšveida 1,5 ieloki
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:...] ]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	8,5 N
Produkta svars	11 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	G1/8
Krāsa	zils
Balsta cietība	60 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	PUR