


Ligzdas savienotājs MSSD-E

Daļas numurs: 14098

FESTO

Paredzēts elektromagnētu tinumiem un vārstiem, pieslēgvietā kā JMEH, MEH and MOEH vārstiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	8 g
Elektriskais savienojums 1	Leņķiska ligzda, kvadrātiska, 3-kontaktu, C tips
Elektriskais savienojums 2	Saskrūvēts terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 300 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	6 A
Vada blīvējošais savienojums	Pg7
Vada diametrs	6 ... 8 mm
Termināļa šķērsgriezums	0,75 mm ²
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Korpusa krāsa	Melns
Blīvējumu materiāls	NBR