

# Paralēlais komplekts EAMM-U-110-D60-62B-120-S1

Daļas numurs: 1431443

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	110
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.000 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	799 kgmm <sup>2</sup>
Piedziņas moments bez slodzes	0,3 Nm
Pārneseamais moments	25 Nm
Produkta svars	5.270 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS