


Motora vads NEBM-SM12G8-E- -Q5-LE6

Daļas numurs: 1449605

FESTO

Piemērots servomotoram EMMS-ST...



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	apaļš
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	M12x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-101
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	8
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	6
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	6
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	6
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 72 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Kabeļa garums	1 ... 25 m
Vada piederums	Suitable for energy chains
Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija	≥ 62 mm
Vada diametrs	6,2 mm
Kabeļa struktūra	6x0,34 Aizsargāts
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,34 mm ²
Vada gali	Vads un uzgalis
Aizsardzības klase	IP65
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks