


Sakabe

EAMC-B-19-24-6-10

Daļas numurs: 1450210

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	6 mm
Turētāja diametrs 2	10 mm
Izmērs	19
Nominālais garums	24 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	0,47 kgmm ²
Pārneseamais moments	1,5 Nm
Produkta svars	12 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS