

Sakabe

EAMD-28-22-14-10X12

Daļas numurs: 1453861

FESTO

piezīmes komponente, rotācijas kustības radīšanai izmantojot servomotoru vai soļu dzinēju.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	14 mm
Turētāja diametrs 2	10 mm
Izmērs	28
Nominālais garums	22 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	3,5 kgmm ²
Pārneseamais moments	9 Nm
Produkta svars	43 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS