


Sakabe

EAMC-56-58-19-19

Daļas numurs: 1485673

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	19 mm
Turētāja diametrs 2	19 mm
Izmērs	56
Nominālais garums	58 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	128 kgmm ²
Pārnēsamais moments	60 Nm
Produkta svars	285 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS