

Sakabe

EAMC-67-62-24-32

Daļas numurs: 1485796

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	24 mm
Turētāja diametrs 2	32 mm
Izmērs	67
Nominālais garums	62 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	280 kgmm ²
Pārneseamais moments	143 Nm
Produkta svars	428 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS