

Tuvuma devējs SMEO-4U-K-LED 230



Daļas numurs: 150011

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Ar mēlītes kontaktu un gaismas diodi, bez montāžas komplekta.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	apaļš
Atbilst standartam	DIN EN 60947-5-2
Autorizācija	RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Mērišanas princips	Magnētiskā mēlīte
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Atkārtošanas precizitāte	0,2 mm
Komutācijas izeja	ar kontaktu, bipolārais Bez gaismas diodes funkcijas
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Ieslēgšanās laiks	≤ 2 ms
Izslēgšanās laiks	0,05 ms
Max. komutācijas frekvence	500 Hz
Max. izejas strāva AC	250 mA
Max. izejas strāva DC	120 mA
Max. kontakta jauda AC	10 VA
Max. kontakta jauda DC	10 W
Sprieguma kritums	≤ 4,5 V
Īssavienojuma stiprums	Nē
Pārslodžu izturēšanas spēja	nav pieejams
Darbības sprieguma diapazons AC	12 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 250 V
Polaritātes aizsargāts	Nē
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	2
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Montāžas tips	ar piederumiem
Pievilkšanas moments	0,8 Nm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	70 g
Korpusa materiāls	PET TPE-O
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Aizsardzības klase	IP67
Uzliesmojuma stiprums	4 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3