

Vadotnes elements FENG-32-400-KF

Daļas numurs: 150290

FESTO

ar rotējošo lodīšu gultņa vadotni, kalpo aizsardzībai pret pagriešanos, nodrošina precīzu vadotni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	32
Gājiens	400 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Max. spēks Fy	750 N
Maks. statiskais spēks Fy	1.020 N
Max. spēks Fz	750 N
Maks. statiskais spēks Fz	1.020 N
Maks. moments Mx	28 Nm
Max. griezes moments Mx statiskais	38 Nm
Maks. moments My	34 Nm
Max. griezes moments My statiskais	46 Nm
Maks. moments Mz	34 Nm
Max. griezes moments Mz statiskais	46 Nm
Atvienošanas spēks	15 N
Produkta svars	2.250 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vadīklas komponentes materiāls	Termiski apstrādāts tērauds
Korpusa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Jūga plāksnes materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums