

Ieskrūvējamais cilindrs EGZ-6-5

Daļas numurs: 15033

FESTO

Ar ar vīrišķo vītņi uz cilindra abiem galiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	5 mm
Virzuļa diametrs	6 mm
Amortizēšana	Nav amortizācijas
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts Cilindra caurule
Pozīcijas detektēšana	Nē
Variānti	Viena gala virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	14 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	14,7 N
Montāžas tips	ar ārējo (vīrišķo) vītņi ar sprostuzgriezni Izvēles
Pneimatiskais savienojums	M3
Vāka materiāls	POM
Blīvējumu materiāls	TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Misiņš Niķela pārklājums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums