

Tuvuma devējs SIEN-4B-NO-K-L

Daļas numurs: 150364

FESTO

Induktīvais, ar standarta komutēšanas distanci.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Nominālais komutācijas attālums	0,8 mm
Garantētais komutācijas attālums	0,64 mm
Reducējošie faktori	Alumīnijs = 0.4 Nerūsējošais tērauds, St 18/8 = 0.7 Varš = 0.3 Misiņš = 0.4 Tērauds, St 37 = 1.0
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Atkārtošanas precizitāte	0,04 mm
Komutācijas izeja	NPN
Komutācijas elementa funkcija	Normāli aizvērts kontakts
Max. komutācijas frekvence	3.000 Hz
Max. pārslēgšanās frekvence, DC	3.000 Hz
Max. izejas strāva	200 mA
Sprieguma kritums	2 V
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Atlikuma viļņi	10 %
Tukšgaitas strāva	≤ 10 mA
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	3-dzīslu Kabelis
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Izmērs	4 mm
Montāžas tips	Iespilēts
Instalācijas tips	vienlīmeņa
Produkta svars	48 g
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Aizsardzības klase	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L