

# Ieskrūvējamais cilindrs EGZ-10-15

Daļas numurs: 15038

FESTO

Ar ar vīrišķo vītņi uz cilindra abiem galiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	15 mm
Virzuļa diametrs	10 mm
Amortizēšana	Nav amortizācijas
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts Cilindra caurule
Pozīcijas detektēšana	Nē
Variānti	Viena gala virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	1,5 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	42 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	42 N
Montāžas tips	ar ārējo (vīrišķo) vītņi ar sprostuzgriezni Izvēles
Pneimatiskais savienojums	M5
Vāka materiāls	POM
Blīvējumu materiāls	TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Misiņš Niķela pārklājums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums