

# Tuvuma devējs SIES-QB-PO-K-L



Daļas numurs: 150489

Produkts tiks atcelts

FESTO

Induktīvais, speciāls mehāniskais izpildījums.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Nominālais komutācijas attālums	2 mm
Garantētais komutācijas attālums	1,6 mm
Reducējošie faktori	Alumīnijs = 0.45 Nerūsējošais tērauds, St 18/8 = 0.8 Varš = 0.35 Misiņš = 0.5 Tērauds, St 37 = 1.0
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
Atkārtēšanas precizitāte	0,1 mm
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli aizvērts kontakts
Max. komutācijas frekvence	1.200 Hz
Max. pārslēgšanās frekvence, DC	1.200 Hz
Maksimālā izejas strāva atkarībā no temperatūras	200 mA pie $\leq 50$ °C 150 mA pie $\leq 85$ °C
Sprieguma kritums	3,2 V
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Atlikuma viļņi	10 %
Tukšgaitas strāva	$\leq 30$ mA
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	3-dzīslu Kabelis
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Izmērs	12x26x40 mm
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Instalācijas tips	vienlīmeņa
Produkta svars	170 g
Korpusa materiāls	PBT-pastiprināti
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Aizsardzības klase	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L