



Tuvuma devējs SIES-Q40B-PA-X-2L

Daļas numurs: 150492

FESTO

Induktīvais, speciāls mehāniskais izpildījums.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Nominālais komutācijas attālums	15 mm
Garantētais komutācijas attālums	12,2 mm
Reducējošie faktori	Alumīnijs = 0.3 Nerūsējošais tērauds, St 18/8 = 0.7 Varš = 0.25 Misiņš = 0.3 Tērauds, St 37 = 1.0
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
Atkārtošanas precizitāte	0,75 mm
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Antivalents
Max. komutācijas frekvence	100 Hz
Max. pārslēgšanās frekvence, DC	100 Hz
Maksimālā izejas strāva atkarībā no temperatūras	200 mA pie ≤ 50 °C 150 mA pie ≤ 85 °C
Sprieguma kritums	3,5 V
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Atlikuma viļņi	10 %
Tukšgaitas strāva	≤ 40 mA
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	Saskrūvēts terminālis
Savienotāja korpusa materiāls	PA PBT
Vada blīvējošais savienojums	M20x1,5
Pieļaujamais vada diametrs	7,5 ... 12,5 mm
Izmērs	40x40x120 mm
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Instalācijas tips	vienlīmeņa
Produkta svars	230 g
Korpusa materiāls	PET
Gatavības statusa displejs	Zaļa gaismas diode
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Aizsardzības klase	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L