



Tuvuma devējs SME-1-S-24-B

Daļas numurs: 150850

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	Bloka izpildījums
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Izmēritais mainīgais lielums	Pozīcija
Mērīšanas princips	Magnētiskā mēlīte
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
Atkārtošanas precizitāte	0,2 mm
Komutācijas izeja	ar kontaktu, bipolārais
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Ieslēgšanās laiks	≤ 0,5 ms
Max. komutācijas frekvence	500 Hz
Max. izejas strāva	1 A
Max. kontakta jauda AC	27 VA
Max. kontakta jauda DC	27 W
Īssavienojuma stiprums	Nē
Pārslodžu izturēšanas spēja	nav pieejams
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	Nē
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	M8x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-104
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Montāžas tips	ar piederumiem
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	45 g
Korpusa krāsa	Melns
Korpusa materiāls	Epoksīdsveķi PET Tērauds tērauds, galvanizēts Cinka spiedienlējums
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L