

Plūsmas kontroles vārsts GRLO-M5-PK-3-B

Daļas numurs: 151182

FESTO

Bez sprostvārsta funkcijas, ar pagriezienu savienojumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Drošēlvārsta funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	PK-3
Pārtrauces elements	Ieškeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	83 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais izmērs	2 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	140 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. pievilkšanas moments	1,5 Nm
Produkta svars	10 g
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš Niķela pārklājums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Regulēšanas skrūves materiāls	Misiņš
Grozāmās stiprinājuma materiāls	Cinka spiedienlējums