

Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLZ-1/8-PK-6-RS-B

Daļas numurs: 151194

FESTO

Priekš gaisa plūsmas piegādes kontroles, ar pagriežamu savienojumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	vienvirziena plūsmas kontroles funkcija piegādes gaisam
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-6 ar uzmavas uzgriezni
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	300 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	210 ... 290 l/min
Darbošanās spiediens	0,3 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Normālā caurplūde droseles virzienā 6 -> 0 bāri	455 l/min
Normālā caurplūde sprostvirzienā 6 -> 0 bāri	320 ... 440 l/min
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. pievilkšanas moments	6 Nm
Produkta svars	26 g
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Regulēšanas skrūves materiālu informācija	Misiņš
Grozāmā savienojuma materiālu informācija	Cinka spiedienlējums