



# Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLZ-1/4-PK-6-B

Daļas numurs: 151197

Produkts tiks atcelts

FESTO

Priekš gaisa plūsmas piegādes kontroles, ar pagriežamu savienojumu.  
Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2024. Lūdzu meklējiet  
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

| Pazīme   | Lielums  |
|--|--|
| Vārsta funkcija  | vienvirziena plūsmas kontroles funkcija piegādes gaisam                |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1                                      | nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm un uzgriezni          |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2                                      | Vīrišķā vītne G1/4   |
| Pārtrauces elements  | Iešķeltā skrūve  |
| Montāžas tips  | Vītņots  |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā                  | 540 l/min  |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā                               | 410 ... 585 l/min  |
| Apkārtējās vides temperatūra   | -10 ... 60 °C  |
| Montāžas pozīcija  | Jebkurš  |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā                                    | 0,3 ... 10 bar   |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)  | 840 l/min  |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 635 ... 910 l/min  |
| Darbošanās paņēmieni   | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Piezīme par darba un vadības vidi  | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Vidējā temperatūra   | -10 ... 60 °C  |
| Nominālais izmērs  | 6 mm   |
| Max. pievilkšanas moments  | 11 Nm  |
| Produkta svars   | 45 g   |
| Vītņotā spraudņa materiāls   | Kaļamā alumīnija sakausējums   |
| Materiālu piezīme  | Atbilst RoHS   |
| Blīvējumu materiāls  | NBR  |
| Regulēšanas skrūves materiāls  | Misiņš   |
| Grozāmās stiprinājuma materiāls  | Cinka spiedienlējums   |