



Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLZ-1/4-RS-B

Daļas numurs: 151198

FESTO

Priekš gaisa plūsmas piegādes kontroles, ar pagriežamu savienojumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	vienvirziena plūsmas kontroles funkcija piegādes gaisam
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Sievišķā vītne G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Vīrišķā vītne G1/4
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	610 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	450 ... 820 l/min
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0,3 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.200 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	885 ... 1615 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais izmērs	6 mm
Max. pievilkšanas moments	11 Nm
Produkta svars	59 g
Vītņotā spraudņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Regulēšanas skrūves materiāls	Misiņš
Grozāmās stiprinājuma materiāls	Cinka spiedienlējums