


Plūsmas kontroles vārsts GRO-1/8-B

Daļas numurs: 151216

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Droseļvārsta funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija ar caurejošo urbumu Izvēles
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	210 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Nominālais izmērs	3 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	31 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Regulēšanas skrūves materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Uzgriežņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Uzmavas materiāls	POM