

Tuvuma devējs SMEO-4U-S-LED-24 B



Daļas numurs: 151526

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Ar mēlītes kontaktu un gaismas diodi, bez montāžas komplekta.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	apaļš
Autorizācija	RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Mērišanas princips	Magnētiskā mēlīte
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Atkārtēšanas precizitāte	0,2 mm
Komutācijas izeja	ar kontaktu, bipolārais
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Ieslēgšanās laiks	≤ 0,5 ms
Izslēgšanās laiks	0,03 ms
Max. komutācijas frekvence	800 Hz
Max. izejas strāva	500 mA
Max. kontakta jauda DC	10 W
Induktīvā aizsargķēde	Adapēti uz MZ-, MY-, ME tinumiem
Īssavienojuma stiprums	Nē
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 27 V
Atlikuma viļņi	10 %
Polaritātes aizsargāts	Nē
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	M8x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-104
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Montāžas tips	ar piederumiem
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	6 g
Korpusa materiāls	PET
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Aizsardzības klase	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L