


Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLA-3/8-NPT-B

Daļas numurs: 151555

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija izplūdes gaisam
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	3/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	3/8 NPT
Pārtrauces elements	Iešķeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0,3 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Dobtas skrūves materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Regulēšanas skrūves materiāls	Misiņš
Uzgriežņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Grozāmās stiprinājuma materiāls	Cinka spiedienlējums