


# Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLA-10-UNF-B

Daļas numurs: 151572

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija izplūdes gaisam
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	10-32 UNF-2B
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	10-32 UNF-2A
Pārtrauces elements	Iešķeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Darbošanās spiediens	0,2 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais izmērs	2 mm
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS