


Izgaismojošais blīvējums MEB-LD-230AC

Daļas numurs: 151718

FESTO

Priekš MEB-vārstiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2.5 centrālo skrūvi
Produkta svars	0,6 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa izkārtojuma tips C saskaņā ar EN 175301-803 Pēc DIN EN 175301-803 Taisnstūra izpildījums, MSEB
Nominālais darba spriegums AC	230 V
Uzliesmojuma stiprums	2,5 kV
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Nominālā jauda, izgaismojošs blīvējums	0,33 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3
Korpusa materiāls	TPE-U(PU)
Krāsa	caurspīdīgs