



# Klusinātājs U-1-B

Daļas numurs: 151990

FESTO

Piemēroti pneimatisko sistēmu izplūdes pieslēgvietu trokšņu samazināšanai un piesārņojuma novēršanai.



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums   |
|---|---|
| Montāžas pozīcija                               | Jebkurš   |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 1 MPa   |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā     | 0 ... 10 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 145 psi                                       |
| Plūsmas pakāpe atmosfērā                        | 17.500 l/min  |
| Darbošanās paņēmieni                            | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi               | Eļļotāja darbība iespējama                          |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC           | 1 - Zema korozijas ietekme                          |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Skaņas spiediena līmenis                        | 85 dB(A)  |
| Apkārtējās vides temperatūra                    | -10 ... 70 °C                                       |
| Produkta svars                                  | 233 g   |
| Pneimatiskais savienojums                       | G1  |
| Klusinātāja ieliktņa materiāls                  | PE  |
| Vītņotā spraudņa materiāls                      | Alumīnijs   |
| Materiālu piezīme                               | Atbilst RoHS  |
| Korpusa materiāls                               | Alumīnijs   |