


# Lineārā piedziņa DGO-12- -P-A-B

Daļas numurs: 15221

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, ar magnētisku savienojumu.



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 ... 1.200 mm
Virzuļa diametrs	12 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadītāja princips	iedarbes nobloķēšana (magnēts)
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	2 ... 7 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	68 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	68 N
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājiena	2 g
Pamata svars priekš 0 mm gājiena	320 g
Pneimatiskais savienojums	M5
Vāka materiāls	Alumīnijs
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums