

# Lineārā piedziņa DGO-20- -PPV-A-B

Daļas numurs: 15223

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, ar magnētisku savienojumu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 ... 3.000 mm
Virzuļa diametrs	20 mm
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadītāja princips	iedarbes nobloķēšana (magnēts)
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	1,6 ... 7 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Amortizācijas garums	17 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	188 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	188 N
Papildus masas faktors uz 10 mm gājjena	4 g
Pamata svars priekš 0 mm gājjena	1.000 g
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Vāka materiāls	Alumīnijs
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums