


Lineārā piedziņa DGO-1/2"- -P-A-B

Daļas numurs: 15227

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, bez kāta, ar magnētisku savienojumu.
Old part no. 13003431



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	0,04 ... 157 "
Virzuļa diametrs	1/2"
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Vadotne	Slīdbukses vadotne
Darbošanās spiediens	2 ... 7 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	68 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	68 N
Pneimatiskais savienojums	10-32 UNF-2B