


Vadītājs FKG-25-B

Daļas numurs: 15234

FESTO

Ļauj DGO lineārās piedziņas kamanas atbrīvot no spēku radītā momenta un kompensē neparalēli novietotas vadītās slodzes.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Radiālā novirze +/-	1 mm
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 120 °C
Īlglaicīgi maksimāli pieļaujamā slodze spēka virzienā +/-	600 N
Produkta svars	511 g
Momenta kompensatora materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums Galvanizēts tērauds
Skavas materiāls	Tērauds galvanizēts
Slīdelementa materiāls	Misiņš