

Multi spraudnis KSV6-22

Daļas numurs: 152508

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	6 mm
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. savienojumu skaits	22
Pneimatiskais savienojums	PK-6
Krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS