


Multi ligzda KDVF6-12

Daļas numurs: 152510

FESTO

Priekš plastmasas cauruļvadu ND 6 mm daudzcauruļu savienotāja.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|--|
| Nominālais izmērs | 6 mm |
| Darbošanās spiediens | -0,95 ... 10 bar |
| Darbošanās paņēmiens | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Max. savienojumu skaits | 12 |
| Pneimatiskais savienojums | PK-6 |
| Krāsa | Pelēks |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |