


# Plēšveida piesūcekņa kauss VASB-125-3/8-PUR

Daļas numurs: 152610

FESTO

Ar OL blīvgredzenu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	7 mm
piesūcekņa kausa diametrs	125 mm
Efektīvais piesūkšanas diametrs	105 mm
Konstrukcijas struktūra	Vakuuma savienojums augšpusē apaļš, 1.5 ielocījumu plēšas
Darbošanās paņēmieni	Atmosfēras gaiss
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Atrašanās spēks pie 70% vakuuma	606 N
Montāžas vītne	G3/8
piesūcekņa kausa stiprinājums	G3/8
Vakuuma savienojums	G3/8
Balsta cietība	62
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Piesūcekņa kausa materiālu informācija	TPE-U(PU)