


# Plastmasas caurule PAN-12X1,75-SI

Daļas numurs: 152702

FESTO

Caurule ar standarta ārējo diametru, paredzēta QS savienojumiem, CN un CK poliamīda stiprinājumiem (nav apstiprināti lietošanai pārtikas industrijā).



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	12 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	64 mm
Iekšējais diametrs	8,4 mm
Min. liekšanās rādiuss	29 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,7 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 246,5 psi
Autorizācija	TÜV
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,06 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 12 mm
Krāsa	sudraba
Balsta cietība	D 55 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-A