

Kolektora apakšējā pamatne priekš leņķa savienojuma NAVW-3/8-NPT-2

Daļas numurs: 152793

FESTO

Ar pieslēgvietu izkārtojumu saskaņā ar DIN ISO 5599/1, priekš kolektoru aprikošanas, savienojumi sānos un apakšā.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	135 mm
Darbošanās spiediens	0 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Vadības gaisa pieslēgvietā 12	1/8 NPT
Vadības gaisa pieslēgvietā 14	1/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	3/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	3/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	3/8 NPT